



**Precizinis išorinio apvalaus šlifavimo diskas D×T×H (mm), 500×60×203,2,  
Tipas: A80**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	594595 A80
GTIN	9003172160689
Produktų klasė	53Y

## Aprašymas

### Modelis:

**Našūs išorinio apvalaus šlifavimo diskai su keraminiu rišikliu.** Šlifavimo diskų struktūra, optimaliai suderinus grūdelių dydį ir rišančių medžiagų kiekį, surišimo tvirtumas ir gamybos procesas pasižymi:

- **geromis pjovimo savybėmis, trumpesniu šlifavimo laiku ir mažesniu dilimu;**
- **nedidele termine apkrova;**
- **prastovų dėl ilgų lyginimo ciklų išvengimu.**

**Specifikacija: 454A 802J10 V3.** Sukeptas korundas užtikrina didesnę patvarumą ir didesnę nuimamos medžiagos kiekį. Ypač puikiai tinka **stipriai legiruotam plienui / HSS.**

### Paskirtis:

- **Universalus išorinis apvalus šlifavimas (išilginis šlifavimas, įpjovimas tiesiai / įkypai).**
- **Formų, įrankių ir mašinų gamybai naudojamiems standartiniams šlifuokliams (pvz., Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin, ir t. t.)**
- **Apdirbant ilgadožles medžiagas, b**

**orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">ūtinias aušinimas emulsija.</span>**

**Pastaba:**

Tinka ir plokštumų šlifavimui.

Forma: 1

Forma: 1

## Techninis aprašymas

Šlifavimo būdas	Užapvalinta išorė
Šlifavimo priemonės	Degtas korundas
Šlifavimo priemonių kodas	A
Specifikacija	454A 80J10 V3
Forma	1
Disko Ø D	500 mm
Disko plotis T	60 mm
Produkto pavadinimo požymis	500×60×203,2
Kiaurymės Ø H	203,2 mm
Produkto rūšis	Išorinio apvalaus šlifavimo diskas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		