



Precizinis išorinio apvalaus šlifavimo diskas D×T×H (mm), 400×60×127, Tipas: A80



Užsakymo data

Užsakymo numeris	594592 A80
GTIN	9003176559212
Produktų klasė	53Y

Aprašymas

Modelis:

Našūs išorinio apvalaus šlifavimo diskai su keraminiu rišikliu. Šlifavimo diskų struktūra, optimaliai suderinus grūdelių dydį ir rišančių medžiagų kiekį, surišimo tvirtumas ir gamybos procesas pasižymi:

- geromis pjovimo savybėmis, trumpesniu šlifavimo laiku ir mažesniu dilimu;
- nedidele termine apkrova;
- prastovų dėl ilgų lyginimo ciklų išvengimu.

Specifikacija: 454A 802J10 V3. Sukeptas korundas užtikrina didesnę patvarumą ir didesnę nuimamos medžiagos kiekį. Ypač puikiai tinka **stipriai legiruotam plienui / HSS.**

Paskirtis:

- **Universalus išorinis apvalus šlifavimas (išilginis šlifavimas, įpjovimas tiesiai / įkypai).**
- **Formų, įrankių ir mašinų gamybai naudojamiems standartiniams šlifuokliams (pvz., Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin, ir t. t.)**
- **Apdirbant ilgadožles medžiagas, būtinas geras aušinimas.**

Pastaba:

Tinka ir plokštumų šlifavimui.

Forma: 1

Forma: 1

Techninis aprašymas

Šlifavimo būdas	Užapvalinta išorė
Šlifavimo priemonės	Degtas korundas
Šlifavimo priemonių kodas	A
Specifikacija	454A 80J10 V3
Forma	1
Disko Ø D	400 mm
Disko plotis T	60 mm
Produkto pavadinimo požymis	400×60×127
Kiaurymės Ø H	127 mm
Produkto rūšis	Išorinio apvalaus šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		