



Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis perjungiamas, lenktas 15° kampu, Rakto dydis: 11 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	614905 11
GTIN	3662424064999
Produktų klasė	63V

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Kilpa ir šakė su terkšlės efektu. Papildomas terkšlės mechanizmas ant kilpos leidžia greitai užveržti, nereikia dar kartą įstatyti rakto. Kilpos pusė su integruota spyruokle, saugančia nuo praslydimo – perjungiama priveržimui į dešinę ar kairę pusę. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Techninis aprašymas

Žiaunų plotis b	23,7 mm
Rakto dydis	11 mm
Žiočių aukštis h ₁	5,2 mm
Žiedo Ø D	22 mm
Kilpos aukštis h ₂	7,7 mm
Rakto ilgis L	165 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas štampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas

Paviršius	chromuotas
su nulenkiama galvute	ne
Perjungiamo terklė	taip
Produkto rūšis	Veržliaraktis