



## Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis perjungiamas, lenktas 15° kampu, Rakto dydis: 10mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 614905 10     |
| GTIN             | 3662424064982 |
| Produktų klasė   | 63V           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Kilpa ir šakė su terkšlės efektu. Papildomas terkšlės mechanizmas ant kilpos leidžia greitai užveržti, nereikia dar kartą įstatyti rakto. Kilpos pusė su integruota spyruokle, saugančia nuo praslydimo – perjungiama priveržimui į dešinę ar kairę pusę. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

#### Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

### Techninis aprašymas

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Žiedo Ø D                     | 20,2 mm                 |
| Žiaunų plotis b               | 22,7 mm                 |
| Kilpos aukštis h <sub>2</sub> | 7,3 mm                  |
| Raktų dydžių matmenys         | metrais                 |
| Rakto ilgis L                 | 158 mm                  |
| Žiočių aukštis h <sub>1</sub> | 5,1 mm                  |
| Rakto dydis                   | 10 mm                   |
| Suveikimo kampas              | 5 laipsniai             |
| Gamintojo metodas             | kaldintas štampuojant   |
| Medžiaga                      | Chromo vanadžio plienas |

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Paviršius             | chromuotas    |
| su nulenkiama galvute | ne            |
| Perjungiamo terklė    | taip          |
| Produkto rūšis        | Veržliaraktis |