



Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis perjungiamas, lenktas 15° kampu, Rakto dydis: 8mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 614905 8 |
| GTIN | 3662424064968 |
| Produktų klasė | 63V |

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Kilpa ir šakė su terkšlės efektu. Papildomas terkšlės mechanizmas ant kilpos leidžia greitai užveržti, nereikia dar kartą įstatyti rakto. Kilpos pusė su integruota spyruokle, saugančia nuo praslydimo – perjungiama priveržimui į dešinę ar kairę pusę. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Raktų dydžių matmenys | metrais |
| Žiaunų plotis b | 18,6 mm |
| Rakto dydis | 8 mm |
| Žiedo Ø D | 16,8 mm |
| Rakto ilgis L | 140 mm |
| Kilpos aukštis h ₂ | 6,5 mm |
| Žiočių aukštis h ₁ | 4,6 mm |
| Suveikimo kampas | 5 laipsniai |
| Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant |
| Medžiaga | Chromo vanadžio plienas |

| | |
|-----------------------|---------------|
| Paviršius | chromuotas |
| su nulenkiama galvute | ne |
| Perjungiamo terškė | taip |
| Produkto rūšis | Veržliaraktis |