



Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis perjungiamas, lenktas 15° kampu, Rakto dydis: 18mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	614905 18
GTIN	3662424065064
Produktų klasė	63V

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Kilpa ir šakė su terkšlės efektu. Papildomas terkšlės mechanizmas ant kilpos leidžia greitai užveržti, nereikia dar kartą įstatyti rakto. Kilpos pusė su integruota spyruokle, saugančia nuo praslydimo – perjungiama priveržimui į dešinę ar kairę pusę. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Techninis aprašymas

Rakto dydis	18 mm
Žiedo Ø D	32,8 mm
Rakto ilgis L	236 mm
Žiočių aukštis h ₁	7,4 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Kilpos aukštis h ₂	10,7 mm
Žiaunų plotis b	38,4 mm
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas štampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas

Paviršius	chromuotas
su nulenkiama galvute	ne
Perjungiamo terškė	taip
Produkto rūšis	Veržliaraktis