

**Garant**

**GARANT Master Alu VHM** našiems plėstuvams HPC aklinosioms kiaurymėms, DLC, Nominalusis Ø DC: 7,5mm



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	164405 7,5
GTIN	4062406283940
Produktų klasė	10P

## Aprašymas

### Modelis:

**Specialūs** naujausios kartos HPC plėstuvai **aliuminio apdirbimui**, su patobulinta pjovimo briaunų geometrija ir kietmetalio substratu. Itin trumpos pjovimo briaunos didesnėms pjovimo vertėms. Optimizuota aušinimo strategija per radialiai išdėstytas aušinimo skysčio išleidimo angas, nukreipiant tiesiogiai į pjovimo briauną. **NC modelis** su tiesiu kotu specialiai **hidrauliniuose** arba **didelio tikslumo užspaudimo griebtuvuose**. Žemas radialinis mušimas ir procesų saugumas dėl kintamo pjovimo briaunų žingsnio ir specialaus apvalios nuožulos pločio.

Su patobulinta DLC danga  $sp^2$ .

### Tolerancijos duomenys:

**Konfigūruojama:** plėstuvai nušlifuojami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir suleidimo tolerancijas.

**H7:** modelis H7 kiaurymės tolerancija.

### Paskirtis:

Specialus modelis aklinosioms kiaurymėms.

## Techninis aprašymas

Pastūma f apdirbant aliuminio liejinius	1 mm/aps,
Ø ribos	7,201 - 7,7 mm
Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	10 mm
Koto Ø $D_s$	8 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Iškyšos ilgis $L_1$	64 mm

Nominalusis $\varnothing D_c$	7,5 mm
Serija	Master Alu
Tolerancija	konfigūruojam.
Bendras ilgis L	100 mm
Plėtimo $\varnothing$ matmenys	0,1 mm
Danga	DLC
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	W
Vidinis aušinimas	taip, 25 bar
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pjovimo technika	HPC
Naudojama, kai gręžimo tipas	Aklinosioms kiaurymėms
Spalvinis žymėjimas	geltonas
Produkto rūšis	Phillips antgalis

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis	tinka	250 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	250 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	250 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		