

Garant**GARANT Master Alu VHM našiems plėstuvams HPC kiaurosiosms kiaurymėms, DLC, Nominalusis Ø DC: 19mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	164400 19
GTIN	4062406283858
Produktų klasė	10P

Aprašymas**Modelis:**

Specialūs naujausios kartos HPC plėstuvai **aliuminio apdirbimui**, su patobulinta pjovimo briaunų geometrija ir kietmetalio substratu. Išin trumpos pjovimo briaunos didesnėms pjovimo vertėms. Optimizuota aušinimo strategija per radialiai išdėstytas aušinimo skysčio išleidimo angas, nukreipiant tiesiogiai į pjovimo briauną. **NC modelis** su tiesiu kotu specialiai **hidrauliniuose** arba **didelio tikslumo užspaudimo griebtuvuose**. Žemas radialinis mušimas ir procesų saugumas dėl kintamo pjovimo briaunų žingsnio ir specialaus apvalios nuožulos pločio.

Su patobulinta DLC danga sp^2 .

Tolerancijos duomenys:

Konfigūruojama: plėstuvai nušlifuojami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir suleidimo tolerancijas.

H7: modelis H7 kiaurymės tolerancija.

Paskirtis:

Specialus modelis kiaurosiosms kiaurymėms.

Techninis aprašymas

Tolerancija	konfigūruojam.
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Pastūma f apdirbant aliuminio liejinius	2,4 mm/aps,
Bendras ilgis L	150 mm
Nominalusis Ø D _c	19 mm
Serija	Master Alu

Iškyšos ilgis L_1	100 mm
Ø ribos	18,201 - 19,2 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	15 mm
Koto Ø D_s	20 mm
Plėtimo Ø matmenys	0,2 mm
Danga	DLC
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	W
Vidinis aušinimas	taip, 25 bar
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pjovimo technika	HPC
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira
Spalvinis žymėjimas	geltonas
Produkto rūšis	Phillips antgalis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis	tinka	250 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	250 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	250 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		