

Garant**GARANT Master Alu VHM našiems plėstuvams HPC aklinosioms kiaurymėms, DLC, Nominalusis Ø DC: 11,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	164405 11,5
GTIN	4062406284022
Produktų klasė	10P

Aprašymas**Modelis:**

Specialūs naujausios kartos HPC plėstuvai **aliuminio apdirbimui**, su patobulinta pjovimo briaunų geometrija ir kietmetalio substratu. Išin trumpos pjovimo briaunos didesnėms pjovimo vertėms. Optimizuota aušinimo strategija per radialiai išdėstytas aušinimo skysčio išleidimo angas, nukreipiant tiesiogiai į pjovimo briauną. **NC modelis** su tiesiu kotu specialiai **hidrauliniuose** arba **didelio tikslumo užspaudimo griebtuvuose**. Žemas radialinis mušimas ir procesų saugumas dėl kintamo pjovimo briaunų žingsnio ir specialaus apvalios nuožulos pločio.

Su patobulinta DLC danga sp^2 .

Tolerancijos duomenys:

Konfigūruojama: plėstuvai nušlifuojami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir suleidimo tolerancijas.

H7: modelis H7 kiaurymės tolerancija.

Paskirtis:

Specialus modelis aklinosioms kiaurymėms.

Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis L_1	75 mm
Pastūma f apdirbant aliuminio liejinius	1,8 mm/aps,
Koto Ø D_s	12 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	12 mm
Nominalusis Ø D_c	11,5 mm
Ø ribos	11,201 - 11,7 mm

Bendras ilgis L	120 mm
Serija	Master Alu
Tolerancija	konfigūruojam.
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Plėtimo Ø matmenys	0,2 mm
Danga	DLC
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	W
Vidinis aušinimas	taip, 25 bar
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pjovimo technika	HPC
Naudojama, kai gręžimo tipas	Aklinosioms kiaurymėms
Spalvinis žymėjimas	geltonas
Produkto rūšis	Phillips antgalis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis	tinka	250 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	250 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	250 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		