

Barjeriniai bokšteliai (2 vienetai), su diržu juodas, Tipas: Y/B



Užsakymo data

Užsakymo numeris	994310 Y/B
GTIN	4251021110766
Produktų klasė	99T

Aprašymas

Modelis:

Barjerinis bokštelis naudojimui patalpose. Puikiai tinka esant didesnių zonų atskyrimo poreikiui, nes diržas 10 m ilgio, užtikrina plačias naudojimo galimybes keičiantis atstumo reikalavimams. Ketaus grindų lėkštelė, juodas plastikinis grindų lėkštelės apvalkalas, metalinis bokštelio vamzdis.

Paskirtis:

Naudojimui patalpose.

Tiekimo sudėtis:

Rinkinyje po 2 vnt. įsk. diržo juosta.

Spalva:

Grindų lėkštelė lakuota juoda spalva, bokštelis dengtas juodos spalvos **milteliais**.

Pastaba:

Individualus skaitmeninis spausdinimas pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Diržo ilgis	10000 mm
Diržo juostos plotis	50 mm
juostos spalva	geltona / juoda

Svoris	11 kg
Grindų lėkštelės Ø	350 mm
Grindų lėkštelės aukštis	20 mm
Aukštis	1000 mm
Gamintojo pavadinimas	RS-GUIDESYSTEMS juostinis barjerinis stulpas
Produkto rūšis	Atitvėrimo bokšteliai