

Barjeriniai bokšteliai (2 vienetai), su diržu raudonas, Tipas: R/W**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	994300 R/W
GTIN	4251021100545
Produktų klasė	99T

Aprašymas**Modelis:**

Barjerinį bokštelį galima naudoti tiek lauke, tiek ir patalpose. Dviejų dalių konstrukciją lengva surinkti ir išardyti, todėl užtikrinamas greitas ir lengvas naudojimas. Bokštelio vamzdis ir grindų lėkštelė iš plastiko. Grindų lėkštelė pagaminta iš ekologiškos kompozicinės medžiagos, 100% perdirbama medžiaga.

Paskirtis:

Naudoti patalpose ir lauke.

Tiekimo sudėtis:

Rinkinyje po 2 vnt. įsk. diržo juostą.

Pastaba:

Individualus skaitmeninis spausdinimas pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Diržo juostos plotis	50 mm
juostos spalva	raudona / balta
Diržo ilgis	4000 mm
Svoris	8 kg

Grindų lėkštelės aukštis	80 mm
Grindų lėkštelės Ø	410 mm
Aukštis	1000 mm
Gamintojo pavadinimas	RS-GUIDESYSTEMS juostinis barjerinis stulpas
Produkto rūšis	Atitvėrimo bokšteliai

Priedai

Plastikinis segtukas tvirtinimui prie sienosjuodas Tipas 1	994330 1
--	----------