



## Automatinis žarnų vyniotuvas, Naudingasis žarnos ilgis: 15m



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	080066 15
GTIN	4062406284626
Produktų klasė	02A

### Aprašymas

#### Modelis:

Automatinis žarnų vyniotuvas plastikiniame korpuse. PU lanksti žarna suslėgtam orui su apsauga nuo lužimo. Integruota **žarnos kreipiančioji**. Nulenkiamas laikiklis montavimui prie sienos.

### Techninis aprašymas

Išėjimo jungtis	3/8 in
naudingasis žarnos ilgis	15 m
maksimalus darbinis slėgis	20 bar
Įėjimo jungtis	3/8 in
Žarnos vidinis Ø	10 mm
Korpuso gylis	220 mm
Korpuso aukštis	400 mm
Korpuso plotis	465 mm
Produkto rūšis	Žarnų vyniotuvas

