



Kelnės InnovatiQ, mėlyna / juoda, Dydis DE: 24



Užsakymo data

Užsakymo numeris

091214 24

GTIN

Produktų klasė

09R

Aprašymas

Modelis:

Kübler darbo drabužiai InnovatiQ įtikina **puikios formos** drabužiais, kurie atrodo moderniai dėl **kontrastingų** elementų ant striukės ir kelnų. Drabužiai taip pat užtikrina papildomą apsaugą ir geresnį matomumą dėl **įsiūtų šviesą atspindinčių elementų** ant pečių, žastų ir kelių. Dėl ergonomiško dizaino ir **iš anksto suformuotų kelio elementų**, kelnės suteikia daugiau judėjimo laisvės. Kišenės ties keliais gali būti užpildomos iš apačios.

- Šoninės kišenės.
- Užpakalinė kišenė su antkišenių ir lipuku.
- Universalus krepšelis su skyreliu liniuotei, išmaniajam telefonui, rašikliui ir papildoma užsegama kišenėle.
- Kišenė ant šlaunies su antkišenių ir lipuku.
- CORDURA® sustiprintos kišenės.
- Sertifikuota pagal EN 14404:2004 + A1:2010, tipas 2, našumo lygis 1 kartu su kelių pagalvėlėmis Nr. 091848.

Pastaba:

Galima užsakyti ir kitos spalvos. Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite apžvalginiame katalogo puslapyje.

Moteriškos kelnės, juodos / tamsiai pilkos spalvos Nr. 091215.

Moteriškos kelnės mėlynos / juodos spalvos Nr. 091216.

Plovimas: 60 °C spalvotiems skalbiniams

Techninis aprašymas

Lytis	Vyriškas modelis
Dydis DE	24
Serija	InnovatiQ
Audinio sudėtis	65% poliesteris
Audinio sudėtis	35 % medvilnė
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	295 g/m ²
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Plovimas	60 °C spalvotiems skalbiniams
Spalva	mėlyna / juoda
Produkto rūšis	Darbinės kelnės