



Kelnės su petnešomis InnovatiQ, juodos / antracito, Dydis DE: 44



Užsakymo data

Užsakymo numeris

091223 44

GTIN

4053813428222

Produktų klasė

06K

Aprašymas

Modelis:

Kübler darbo drabužiai InnovatiQ įtikina **puikia forma**, jie atrodo moderniai dėl **kontrastingų** elementų ant striukės ir kelnų. Drabužiai taip pat užtikrina papildomą apsaugą ir geresnį matomumą dėl **įsiūtų šviesą atspindinčių elementų** ant pečių, žąstų ir kelių.

Dėl ergonomiško dizaino ir **iš anksto suformuotų kelio elementų**, kelnės suteikia daugiau judėjimo laisvės. Kišenės ties keliais gali būti užpildomos iš apačios.

- **Šoninės kišenės.**
- **Užpakalinė kišenė su antkišenių ir lipuku.**
- **Universalus krepšelis su skyreliu liniuotei, išmaniajam telefonui, rašikliui ir papildoma užsegama kišenėle.**
- **Kišenė ant šlaunies su antkišenių ir lipuku.**
- **CORDURA® sustiprintos kišenės.**
- **Sertifikuota pagal EN 14404:2004 + A1:2010, tipas 2, našumo lygis 1 kartu su kelių pagalvėlėmis Nr. 091848.**

Nugarai suteikiama papildoma apsauga dėl **aukščiau esančios apsauginės inkstų zonos**.

Kelnės su petnešomis su elastingomis petnešomis su smūgiams ir karščiui atspariais užsegimo elementais.

Pastaba:

Galima užsakyti ir kitos spalvos. Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite apžvalginiam katalogo puslapyje.

Kelnės su petnešomis, dviejų spalvų mėlynos / juodos Nr. 091224.
Plovimas: Skirtas pramoniniam plovimui

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Serija | InnovatiQ |
| Lytis | Vyriškas modelis |
| Dydis DE | 44 |
| Audinio sudėtis | 65% poliesteris |
| Audinio sudėtis | 35 % medvilnė |
| Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 295 g/m ² |
| Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 |
| Plovimas | 60 °C spalvotiems skalbiniams |
| Plovimas | Skirtas pramoniniam plovimui |
| Spalva | juodos / antracito |
| Produkto rūšis | Kelnės su petnešomis |