



Kelnės su petnešomis InnovatiQ, juodos / antracito, Dydis DE: 27



Užsakymo data

Užsakymo numeris

091223 27

GTIN

4053813428406

Produktų klasė

06K

Aprašymas

Modelis:

Kübler darbo drabužiai InnovatiQ įtikina **puikia forma**, jie atrodo moderniai dėl **kontrastingų** elementų ant striukės ir kelnų. Drabužiai taip pat užtikrina papildomą apsaugą ir geresnį matomumą dėl **įsiūtų šviesą atspindinčių elementų** ant pečių, žąstų ir kelių.

Dėl ergonomiško dizaino ir **iš anksto suformuotų kelio elementų**, kelnės suteikia daugiau judėjimo laisvės. Kišenės ties keliais gali būti užpildomos iš apačios.

- **Šoninės kišenės.**
- **Užpakalinė kišenė su antkišenių ir lipuku.**
- **Universalus krepšelis su skyreliu liniuotei, išmaniajam telefonui, rašikliui ir papildoma užsegama kišenėle.**
- **Kišenė ant šlaunies su antkišenių ir lipuku.**
- **CORDURA® sustiprintos kišenės.**
- **Sertifikuota pagal EN 14404:2004 + A1:2010, tipas 2, našumo lygis 1 kartu su kelių pagalvėlėmis Nr. 091848.**

Nugarai suteikiama papildoma apsauga dėl **aukščiau esančios apsauginės inkstų zonos**.

Kelnės su petnešomis su elastingomis petnešomis su smūgiams ir karščiui atspariais užsegimo elementais.

Pastaba:

Galima užsakyti ir kitos spalvos. Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite apžvalginiam katalogo puslapyje.

Kelnės su petnešomis, dviejų spalvų mėlynos / juodos Nr. 091224.
Plovimas: Skirtas pramoniniam plovimui

Techninis aprašymas

Serija	InnovatiQ
Lytis	Vyriškas modelis
Dydis DE	27
Audinio sudėtis	65% poliesteris
Audinio sudėtis	35 % medvilnė
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	295 g/m ²
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Plovimas	60 °C spalvotiems skalbiniams
Plovimas	Skirtas pramoniniam plovimui
Spalva	juodos / antracito
Produkto rūšis	Kelnės su petnešomis