



## Kelnės su petnešomis InnovatiQ, mėlyna / juoda, Dydis DE: 90



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

091224 90

GTIN

4053813432724

Produktų klasė

06K

### Aprašymas

#### Modelis:

Kübler darbo drabužiai InnovatiQ įtikina **puikios formos** drabužiais, kurie atrodo moderniai dėl **kontrastingų** elementų ant striukės ir kelnų. Drabužiai taip pat užtikrina papildomą apsaugą ir geresnį matomumą dėl **įsiūtų šviesą atspindinčių elementų** ant pečių, žastų ir kelių. Dėl ergonomiško dizaino ir **iš anksto suformuotų kelio elementų**, kelnės suteikia daugiau judėjimo laisvės. Kišenės ties keliais gali būti užpildomos iš apačios.

- **Šoninės kišenės.**
- **Užpakalinė kišenė su antkišenių ir lipuku.**
- **Universalus krepšelis su skyreliu liniuotei, išmaniajam telefonui, rašikliui ir papildoma užsegama kišenėle.**
- **Kišenė ant šlaunies su antkišenių ir lipuku.**
- **CORDURA® sustiprintos kišenės.**
- **Sertifikuota pagal EN 14404:2004 + A1:2010, tipas 2, našumo lygis 1 kartu su kelių pagalvėlėmis Nr. 091848.**

Nugarai suteikiama papildoma apsauga dėl **aukščiau esančios apsauginės inkstų zonos**.

Kelnės su petnešomis su elastingomis petnešomis su smūgiams ir karščiui atspariais užsegimo elementais.

#### Pastaba:

Galima užsakyti ir kitos spalvos. Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite apžvalginiam katalogo puslapyje.

Plovimas: 60 °C spalvotiems skalbiniams

## Techninis aprašymas

Lytis	Vyriškas modelis
Dydis DE	90
Serija	InnovatiQ
Audinio sudėtis	65% poliesteris
Audinio sudėtis	35 % medvilnė
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	295 g/m <sup>2</sup>
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Plovimas	60 °C spalvotiems skalbiniams
Spalva	mėlyna / juoda
Produkto rūšis	Kelnės su petnešomis