

Garant**GARANT Master Steel VHM sferinė freza HPC, TiAlN, Ø f8 DC / D S: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	207246 10
GTIN	4062406285296
Produktų klasė	11X

Aprašymas**Modelis:****Preciziškai pagალąsta todėl atitinka aukščiausius tikslumui keliamus reikalavimus.**Tolerancija: spindulio kontūras = $\pm 0,005$ mm.

Lengvai užapvalintos pjovimo briaunos todėl užtikrinama didesnė briaunų apsauga. Smulkių grūdelių substratas suteikia atsparumo lūžiams.

Techninis aprašymas

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	28 laipsniai
Pjovimo briaunos Ø D _c	10 mm
Koto Ø D _s	10 mm
Pastūma f _z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm ²	0,1 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	14 mm
Dantų skaičius Z	2
Pastūma f _z plieno frezavimui < 900 N/mm ²	0,12 mm
Bendras ilgis L	120 mm
Spindulys R	5 mm
Serija	Master Steel
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM

Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis Ø	f8
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,5×D apdirbant šoninius paviršius
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,03×D frezavimui kopijuojant
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Sferinė ir rutulinė freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	250 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	220 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	170 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	120 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	tinka	75 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	70 m/min	M
Ketus (G)	ribotai tinka	300 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		

