




Keturbriaunių 1/4 colio galvučių rinkinys 30 vnt., Tipas: 6



Užsakymo data

Užsakymo numeris	630366 6
GTIN	4018754260614
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122/3123; **sukimo galvutės** pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Paskirtis:

Varžtams su vidiniu šešiabriauniu / veržlėms M2 – M8 ir varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M4 – M8. Phillips varžtams su sriegiu M2 – M6 ir varžtams su įpjova ir sriegiu M2,5 – M5.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

6-briaunės galvutės: 12 vnt. Nr. 631000 dyd. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
galvutės, 6-briaunės: 4 vnt. Nr. 631700 dyd. 3; 4; 5; 6
antgaliai, C 6,3, Phillips varžtams: 3 vnt. Nr. 675310 dyd. 1; 2; 3
antgaliai, C 6,3, varžtams su įpjova: 4 vnt. Nr. 675250 dyd. 3,5; 4; 5,5; 8
antgalių-geležčių laikiklis: 1 vnt. kaip Nr. 676800, dyd. 4/4
T formos rankena: 1 vnt. Nr. 633000 dyd. 116
įstatoma rankena: 1 vnt. Nr. 632800 dyd. 150
ilgintuvai: 2 vnt. Nr. 632400 dyd. 50; 150
šarnyras: 1 vnt. Nr. 633500 dyd. 1/4
terkšlė: 1 vnt. Nr. 632000 dyd. 1/4
sudėta į: ABS plastiko dėžę

Techninis aprašymas

Ilgis	322 mm
Plotis	134 mm
Aukštis	57 mm
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

Priedai

6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 7 mm	631000 7
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 10 mm	631000 10
1/4 colio ilgintuvas Visas ilgis 150 mm	632400 150
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 8 mm	631000 8
1/4 colio ilgintuvas Visas ilgis 50 mm	632400 50
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 11 mm	631000 11
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 4 mm	631000 4
Antgalis varžtams su įpjova, 1/4 colio C 6,3 Ašmenų plotis 4 mm	675250 4
Skersinė rankena 1/4 colio Visas ilgis mm	633000
Smulkiadantė terkšlė, 1/4 colio Visas ilgis mm	632800
Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1/25 mm	675310 1/25
Antgalis varžtams su įpjova, 1/4 colio C 6,3 Ašmenų plotis 5,5 mm	675250 5,5
Antgalis varžtams su įpjova, 1/4 colio C 6,3 Ašmenų plotis 3 mm	675250 3
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 6 mm	631000 6
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 5,5 mm	631000 5,5
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 5 mm	631000 5
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 4,5 mm	631000 4,5
Adapteris Tipas 4/4	676800 4/4
	631700 6

1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalisilgas Šešiabriaunis 6 mm

1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalisilgas Šešiabriaunis 3 mm

631700 3

6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 9 mm

631000 9

Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/25 mm

675310 2/25

Antgalis varžtams su įpjova, 1/4 colio C 6,3 Ašmenų plotis 8 mm

675250 8

Perjungiamo terklė, 1/4" Tipas 1/4

632000 1/4

6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 13 mm

631000 13

Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 3/25 mm

675310 3/25

1/4 colio kardaninis šarnyras Tipas 1/4

633500 1/4

6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 12 mm

631000 12

1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalisilgas Šešiabriaunis 5 mm

631700 5

1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalisilgas Šešiabriaunis 4 mm

631700 4