

**Koken**
**Perjungiamoji terklė, 1/4" su išmetikliu, Tipas: 1/4**


## Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 632050 1/4    |
| GTIN             | 4991644021826 |
| Produktų klasė   | 63R           |

## Aprašymas

### Modelis:

Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploatacavimo trukmę.

Su perjungimo svirtimi į dešininę ar kairinę eigą.

### Standartas:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

### Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

### Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.

## Techninis aprašymas

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Pavaros keturbriaunis | 1/4 in                  |
| Norma                 | DIN 3122                |
| Norma                 | DIN 3120                |
| visas ilgis           | 115 mm                  |
| Dantų skaičius        | 20                      |
| Darbinis kampas       | 18 laipsniai            |
| Medžiaga              | Chromo vanadžio plienas |
| Paviršius             | chromuotas              |

| Produkto rūšis | Terkšlė   |
|----------------|---|
| USP1           | galimybė perjungti  |
| USP2           | Su išmetikliu, 18° darbinis kampas,<br>115 mm ilgio, chromuotas |