

**Teleskopinė 1/2 colio smulkiadantė terkšlė, prailginama, Tipas: 1/2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	640295 1/2
GTIN	4062406283384
Produktų klasė	62A

**Aprašymas****Modelis:**

Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploataavimo trukmę.

Fiksuojama fiksavimo žiedu. Su perjungimo svirtimi į dešininę ar kairinę eigą.

Prailginamas 290 - 430 mm, 6 pakopos. **Su fiksuojama persukama galvute ir išmetikliu.**

Maksimalus leistinas sūkio momentas 600 Nm.

**Standartas:**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

**Tinka:**

Rankinės pavaros galvutės.

Pavaros keturbriaunis: 1/2 in

Dantų skaičius: 72

**Techninis aprašymas**

Pavaros keturbriaunis	1/2 in
visas ilgis	290 - 430 mm
Dantų skaičius	72
tolygiai ištraukiama	ne
Produkto rūšis	Terkšlė