

Koken
Perjungiamo terklė, 3/8" su išmetikliu, Tipas: 3/8


Užsakymo data

Užsakymo numeris	635050 3/8
GTIN	4991644060580
Produktų klasė	63R

Aprašymas

Modelis:

Su perjungimo svirtimi į dešininę ar kairinę eigą.

Standartas:
DIN 3122-D 10

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.

Pavaros keturbriaunis: 3/8 in

Dantų skaičius: 24

Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	3/8 in
Norma	DIN 3120
Norma	DIN 3122
visas ilgis	200 mm
Dantų skaičius	24
Darbinis kampas	15 laipsniai
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas

Produkto rūšis

Terkšlė