



3/8 colio perjungiamo terklė, Tipas: 3/8



Užsakymo data

Užsakymo numeris	635000 3/8
GTIN	4018754177776
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Su perjungimo svirtimi į dešininę ar kairinę eigą.

Standartas:

DIN 3122-D 10

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.

Pavaros keturbriaunis: 3/8 in

Dantų skaičius: 30

Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	3/8 in
Norma	DIN 3120
Norma	DIN 3122
visas ilgis	193 mm
Dantų skaičius	30
Darbinis kampas	12 laipsniai
Medžiaga	Chrome-Alloy-Steel
Paviršius	chromuotas

Produkto rūšis

Terkšlė