



Perjungiamo 1/2 colio terkšlė, Tipas: 1/2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	640100 1/2
GTIN	4018754013173
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploatacavimo trukmę.

Su perjungimo svirtimi į dešininę ar kairinę eigą.

Standartas:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

DIN 3122-D 12,5

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga – nikeluotas ir chromuotas.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.

Pavaros keturbriaunis: 1/2 in

Dantų skaičius: 36

Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	1/2 in
visas ilgis	266 mm
Dantų skaičius	36
Produkto rūšis	Terkšlė

Priedai

Užmaunamų raktų rinkinys 1/2 colio

640300