



## Perjungiamo terkšlė, 1/2 colio, ypač ilga, Tipas: 1/2



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	640200 1/2
GTIN	4018754177837
Produktų klasė	63A

### Aprašymas

#### Modelis:

Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploataavimo trukmę.

Su perjungimo svirtimi į dešininę ar kairinę eigą.

#### Standartas:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

#### DIN 3122-D 12,5

#### Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga – nikeliuotas ir chromuotas.

#### Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.

Pavaros keturbriaunis: 1/2 in

Dantų skaičius: 36

### Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	1/2 in
visas ilgis	380 mm
Dantų skaičius	36
Produkto rūšis	Terkšlė