



Filtrų reguliatorius, Vidinis sriegio Ø: 1/2in



Užsakymo data

Užsakymo numeris	080011 1/2
GTIN	4047322686358
Produktų klasė	08A

Aprašymas

Modelis:

Modulinės konstrukcijos serijos (multifix sistema) **techninės priežiūros blokas**, sudarytas iš slėgio sumažinimo įtaiso, alyvos purkštuko ir filtro. Reguliavimo ribos 0,5 - 10 bar, darbinis slėgis maks. 16 bar, darbinė temperatūra maks. 60° C.

Filtrų reguliatorius su polikarbonato indu ir manometru.

Privalumai:

Techninės priežiūros bloką galima pritaikyti individualiai, pvz.: su keliais slėgio reguliatoriais, be alyvos purkštuko (įrankiams be alyvos), ir pan.

Paskirtis:

Įrangai iki 16 bar slėgio. Suderinami su CEJN, RECTUS ir JWL gaminiais.

Techninis aprašymas

Aukštis (H)	248 mm
Produkto rūšis	Slėgio reguliatorius

