



Kelnės su petnešomis ACCELERATE, juodai mėlynos spalvos, Dydis DE: 46L



Užsakymo data

Užsakymo numeris	091402 46L
GTIN	5711074695041
Produktų klasė	04I

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškai pasiūtos ACCELERATE serijos kelnės puikiai prisitaiko prie natūralių kūno judesių. Be to, žemas juosmuo užtikrina judesių laisvę. Dėl prie figūros prisitaikančios juosmens zonos, kelnės puikiai tinka dirbant bet kokioje padėtyje. Kelnių kišenės integruotos į dizainą, o **siūlės apdorojamos du kartus**.

- **Kelnės užsegamos užtrauktuku.**
- **Priekinės kišenės.**
- **Užpakalinės kišenės.**
- **Kišenė ant šlaunies kartu su kišenėle mobiliam telefonui, atvartu, spaude ir nuimamu ID kortelės laikikliu.**
- **Kišenė metrui.**

Kelnės pagamintos iš **Twill ir elastingos Stretch medžiagos**, lengvos, o tai užtikrina maksimalų dėvėjimo komfortą. Dėl **šviesą atspindinčių juostelių** ženkliai padidinamas dėvinčiojo matomumas.

Kelnės su petnešomis. Kišenėlės ties keliais iš **CORDURA®** medžiagos gali būti sureguliuotos taip, kad kelių apsauginės pagalvėlės užtikrintų optimalią apsaugą.

- **Reguliuojamos petnešos su gumine virvele ir plastikinėmis sagtimis.**
- **Kišenė ant petnešos su kišenėle mobiliam telefonui ir atvartu.**
- **Reguliuojamas liemuo.**

· **Sertifikuota pagal EN 14404 kartu su kelių pagalvėlėms Nr. 091809.**

Pastaba:

Galima užsakyti ir kitos spalvos. Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.

Dyd. 46L-56L mažesniems dydžiams, **dyd. 46S-56S** mažintiems dydžiams.

Techninis aprašymas

Serija	ACCELERATE
Dydis DE	46L
Audinio sudėtis	65% poliesteris
Audinio sudėtis	35 % medvilnė
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	270 g/m ²
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Plovimas	60 °C spalvotiems skalbiniams
Plovimas	Skirtas pramoniniam plovimui
Spalva	juodai mėlynos spalvos
Norma	EN 14404
Produkto rūšis	Kelnės su petnešomis