

**Garant****Saugus žarnų vyniotuvas, plastikinis korpusas Suslėgtas oras, Naudingasis žarnos ilgis: 10m****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080078 10
GTIN	4062406284671
Produktų klasė	01A

**Aprašymas****Modelis:**

- Patikimas žarnų vyniotuvas itin atsparus lūžiams, su uždaru plastikiniu korpusu naudoti zonose, kuriose daug nešvarumų ir dulkių.
- Žarnos kreipiančioji ir kontroliuota įtraukimo sistema.
- Integruotas fiksavimo kamuoliukas.
- PU žarna pasižymi dideliu atsparumu dilimui, su plieniniais pneumatiniiais antgaliais dideliems srautams.
- Nulenkiamas sieninis laikiklis skirtas tvirtinimui ant sienos ar lubų.

Žarnų suspaustam orui vyniotuvas. **Ryškios oranžinės** spalvos tvirta žarna. Užtikrina saugų naudojimą.

**Tiekimo sudėtis:**

Su GARANT apsaugine mova iš plieno ir antgaliu.

**Pastaba:**

Tinkamas apsaugines movas rasite Nr. 080270 – 080272.

**Techninis aprašymas**

Korpuso spalva	mėlyna
----------------	--------

Korpuso medžiaga	iš plastiko
naudingasis žarnos ilgis	10 m
Žarnos išorinis Ø	12 mm
Žarnos medžiaga	Poliuretano
Išėjimo jungtis	1/4 in
Automatinis vyniojimo įtaisas SCS	taip
Žarnos vidinis Ø	8 mm
Žarnos spalva	oranžinis
maksimalus darbinis slėgis	16 bar
Korpuso gylis	190 mm
Korpuso plotis	310 mm
Korpuso aukštis	406 mm
Tinka	Suslėgtas oras
Produkto rūšis	Žarnų vyniotuvas

## Priedai

Atsarginių dalių žarnų vyniotuvai Tipas 1	080081 1
Atsarginių dalių žarnų vyniotuvai Tipas 11	080081 11
Atsarginių dalių žarnų vyniotuvai Tipas 13	080081 13
Atsarginių dalių žarnų vyniotuvai Tipas 15	080081 15
Atsarginių dalių žarnų vyniotuvai Tipas 4	080081 4
Atsarginių dalių žarnų vyniotuvai Tipas 7	080081 7
Apsauginė mova su išoriniu sriegiu išorinis sriegis Išorinis prijungimo sriegis 1/2 in	080270 1/2
Apsauginė mova su išoriniu sriegiu išorinis sriegis Išorinis prijungimo sriegis 1/4 in	080270 1/4
Apsauginė mova su išoriniu sriegiu išorinis sriegis Išorinis prijungimo sriegis 3/8 in	080270 3/8
	080271 1/2

Apsauginė mova su vidiniu sriegiu Vidinis sriegis Vidinis  
prijungimo sriegis 1/2 in

Apsauginė mova su vidiniu sriegiu Vidinis sriegis Vidinis  
prijungimo sriegis 1/4 in

080271 1/4

Apsauginė mova su vidiniu sriegiu Vidinis sriegis Vidinis  
prijungimo sriegis 3/8 in

080271 3/8

Apsauginė mova su žarnos jungtimi Žarnos jungtis Žarnos  
jungties vidinis Ø (nominalusis dydis) 11 mm

080272 11

Apsauginė mova su žarnos jungtimi Žarnos jungtis Žarnos  
jungties vidinis Ø (nominalusis dydis) 13 mm

080272 13

Apsauginė mova su žarnos jungtimi Žarnos jungtis Žarnos  
jungties vidinis Ø (nominalusis dydis) 8 mm

080272 8