

Garant

Saugus žarnų vyniotuvas, plastikinis korpusas Vanduo, Naudingasis žarnos ilgis: 15m

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080079 15
GTIN	4062406284695
Produktų klasė	01A

Aprašymas**Modelis:**

- Patikimas žarnų vyniotuvas itin atsparus lūžiams, su uždaru plastikiniu korpusu naudoti zonose, kuriose daug nešvarumų ir dulkių.
- Žarnos kreipiančioji ir kontroliuota įtraukimo sistema.
- Integruotas fiksavimo kamuoliukas.
- PU žarna pasižymi dideliu atsparumu dilimui, su plieniniais pneumatiniiais antgaliais dideliems srautams.
- Nulenkiamas sieninis laikiklis skirtas tvirtinimui ant sienos ar lubų.

Vandens žarnos vyniotuvas skysčiams. Plieno mėlynumo žarna.

Tiekimo sudėtis:

Su mova.

Pastaba:

Vandens movą žr. Nr. 080149 1/2.

Techninis aprašymas

maksimalus darbinis slėgis	16 bar
Korpuso spalva	mėlyna
naudingasis žarnos ilgis	15 m

Žarnos spalva	mėlyna
Automatinis vyniojimo įtaisas SCS	taip
Korpuso medžiaga	iš plastiko
Žarnos išorinis Ø	13,5 mm
Žarnos vidinis Ø	9,5 mm
Išėjimo jungtis	1/2 in
Žarnos medžiaga	Poliuretano
Korpuso gylis	190 mm
Korpuso aukštis	409 mm
Korpuso plotis	490 mm
Tinka	Skysčiai
Produkto rūšis	Žarnų vyniotuvas

Priedai

Atsarginių dalių žarnų vyniotuvai Tipas 12	080081 12
Atsarginių dalių žarnų vyniotuvai Tipas 15	080081 15
Atsarginių dalių žarnų vyniotuvai Tipas 14	080081 14
Atsarginių dalių žarnų vyniotuvai Tipas 3	080081 3
Atsarginių dalių žarnų vyniotuvai Tipas 6	080081 6
Atsarginių dalių žarnų vyniotuvai Tipas 9	080081 9