

Garant**Kabelių vyniotuvas, Tipas: 15****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	081198 15
GTIN	4062406284701
Produktų klasė	01A

Aprašymas**Modelis:**

Kabelių vyniotuvas **su valdomu išvyniojimo ir suvyniojimo automatiniu mechanizmu, su keliais fiksuotais apsisukimais**. Itin atsparus lūžiams, uždaras **plastikinis korpusas**. Terminė **apsauga nuo perkrovos**, tvirtas H07RN-F neopreno kabelis su movos jungtimi.

Paprastas montavimas prie sienos ar lubų su **180° pasukimo sritimi**.

Funkcija:

IP44: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai $\varnothing > 1$ mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Paskirtis:

Užtikrinti ergonomiškumui dirbant be įtempimo bei apsaugoti nuo nelaimingų atsitikimų ir sužalojimų dėl ant žemės gulinčių žarnų.

Pastaba:

Žarnų vyniotuvą su spyruokline pavara žr. Nr. 080066 iki 080079.

Techninis aprašymas

Ilgis	496 mm
Plotis	192 mm

Kabelio sandara	3G1,5
Laido ilgis	15 m
Aukštis	401 mm
Nominali galia išvyniojus	2400 W
Kabelio medžiaga	Neopreno guma
Kabelio klasė	H07RN-F
Nominalioji įtampa	250 V
IP apsaugos klasė	IP 44
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Kabelių vyniotuvas

Priedai

Atsarginių dalių žarnų vyniotuvai Tipas 16	080081 16
Atsarginių dalių žarnų vyniotuvai Tipas 10	080081 10
Atsarginių dalių žarnų vyniotuvai Tipas 12	080081 12
Atsarginių dalių žarnų vyniotuvai Tipas 14	080081 14