

Garant**ZCMX 050204, Rūšis: HBZ035**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268420 HBZ035
GTIN	4062406283407
Produktų klasė	21E

Aprašymas

Modelis:

Universalus vidutinio stambumo grūdelių substratas su PVD danga. Pirmas pasirinkimas tekimui ir grėžimui.

tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$: 10 mm

Kietlydinys: HBZ035

Pjūvio gylis a_p : 0,4 - 2 mm

Tekinimo pastūma: 0,1 - 0,3 mm

Grėžimo pastūma: 0,03 - 0,12 mm

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 190 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 190 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis a_p	0,4 - 2 mm

Kampo spindulys	0,4 mm
Danga	PVD
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	ZCMX 050204
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	HBZ035
Gręžimo pastūma	0,03 - 0,12 mm
Tekinimo pastūma	0,1 - 0,3 mm
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	10 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui