

Garant**ZCMX 050204, Rūšis: HBZ025**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268420 HBZ025
GTIN	4062406283391
Produktų klasė	21E

Aprašymas

Modelis:

Universalus vidutinio stambumo grūdelių substratas su PVD danga. Pirmas pasirinkimas tekimui ir gręžimui.

tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$: 10 mm

Kietlydinys: HBZ025

Pjūvio gylis a_p : 0,4 - 2 mm

Tekinimo pastūma: 0,1 - 0,3 mm

Gręžimo pastūma: 0,03 - 0,12 mm

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 90 - 210 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	ZCMX 050204
Kietlydinys	HBZ025

Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 210 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,4 - 2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pagrindinis naudojimas	P
Danga	PVD
Tekinimo pastūma	0,1 - 0,3 mm
Gręžimo pastūma	0,03 - 0,12 mm
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	10 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui