

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis HM, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
16/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261332 16/07
GTIN	4062406283575
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	7 mm
Kakliuko plotis L ₄	14,5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0702..
Užspaudimo ilgis L ₂	15 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	11 mm
Laikiklio ISO kodas	E16M SVLCR/L07
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	19,5 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 27
Galvutės ilgis L ₁	55 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Naudingasis gylis T	5 mm
Koto Ø D _s	16 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	8×D

Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 27	269028 27
--	-----------