

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis HM, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
8/05mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261333 8/05
GTIN	4062406283582
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	5 mm
Galvutės ilgis L ₁	26 mm
Kakliuko plotis L ₄	6 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Laikiklio ISO kodas	E08F SVLCR/L05
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 26
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Užspaudimo ilgis L ₂	7,5 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	9,2 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0501..
Naudingasis gylis T	3 mm
Koto Ø D _s	8 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	8xD

Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 26	269028 26
--	-----------