

Garant**Ištekimo plokštelės laikiklis HM, dešinysis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
8/05mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261332 8/05
GTIN	4062406283544
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Užspaudimo ilgis L ₂	7,5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0501..
Plokštelės dydis	5 mm
Kakliuko plotis L ₄	6 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 26
Bendras ilgis L	80 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	9,2 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	5 mm
Laikiklio ISO kodas	E08F SVLCR/L05
Galvutės ilgis L ₁	26 mm
Naudingasis gylis T	3 mm
Koto Ø D _s	8 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešinysis
Ištekimo gylis iki	8×D

Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 26	269028 26
----------------------------------------------	-----------