

**Garant****Ištekimo plokštelės laikiklis HM, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:  
10/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261333 10/07
GTIN	4062406283599
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Plokštelės dydis	7 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 27
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	9 mm
Laikiklio ISO kodas	E10H SVLCR/L07
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	12,5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0702..
Bendras ilgis L	100 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	7 mm
Kakliuko plotis L <sub>4</sub>	7,5 mm
Naudingasis gylis T	5 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekimo gylis iki	8xD
Ašmenys	HM

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

---

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 27	269028 27
--	-----------