

**Garant****Ištekinimo peilio laikiklis HM, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis: 12/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261336 12/07
GTIN	4062406285548
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Laikiklio ISO kodas	E12K SVVCR/L07
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 27
Bendras ilgis L	125 mm
Kakliuko plotis L <sub>4</sub>	9 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	11 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	9 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	40 mm
Reguliuojamas kampas κ	72,5 laipsniai
Plokštelės dydis	7 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	15,5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0702..
Naudingasis gylis T	6 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	8×D
Ašmenys	HM

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

---

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 27	269028 27
--	-----------