

**Garant****Ištekimo plokštelės laikiklis HM, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:  
16/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261333 16/07
GTIN	4062406285517
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L	150 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0702..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 27
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	15 mm
Laikiklio ISO kodas	E16M SVLCR/L07
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	11 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	19,5 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	55 mm
Kakliuko plotis L <sub>4</sub>	14,5 mm
Naudingasis gylis T	5 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekimo gylis iki	8xD

Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

---

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 27	269028 27
--	-----------