

Garant**Ištekimo peilio laikiklis HM, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis: 8/05mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261336 8/05
GTIN	4062406285524
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	80 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	10,2 mm
Plokštelės dydis	5 mm
Laikiklio ISO kodas	E08F SVVCR/L05
Užspaudimo ilgis L ₂	7,5 mm
Kakliuko plotis L ₄	6 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0501..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 26
Darbinės dalies ilgis L ₃	5,5 mm
Reguliuojamas kampas κ	72,5 laipsniai
Galvutės ilgis L ₁	26 mm
Naudingasis gylis T	3,5 mm
Koto Ø D _s	8 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekimo gylis iki	8×D
Ašmenys	HM

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 26	269028 26
--	-----------