

Garant**Ištekinimo peilio laikiklis HM, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis: 10/07mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 261336 10/07 |
| GTIN | 4062406285531 |
| Produktų klasė | 21T |

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Mažiausias pragręžimo Ø D_{min} | 12,5 mm |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | VC.. 0702.. |
| Kakliuko plotis L_4 | 6,8 mm |
| Plokštelės dydis | 7 mm |
| Bendras ilgis L | 100 mm |
| Reguliuojamas kampas κ | 72,5 laipsniai |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 27 |
| Užspaudimo ilgis L_2 | 9 mm |
| Darbinės dalies ilgis L_3 | 8 mm |
| Galvutės ilgis L_1 | 32 mm |
| Laikiklio ISO kodas | E10H SVVCR/L07 |
| Naudingasis gylis T | 6 mm |
| Koto Ø D_s | 10 mm |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Paskirtis | dešininis |
| Ištekinimo gylis iki | 8×D |
| Ašmenys | HM |

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Vidinis aušinimas | taip |
| Paskirtis | Išilginis tekinimas vidinis |
| Produkto rūšis | Ištekimo laikiklis |

Priedai

| | |
|--|-----------|
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 27 | 269028 27 |
|--|-----------|