

Garant**Ištekimo peilio laikiklis HM, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis: 16/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261336 16/07
GTIN	4062406285555
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Užspaudimo ilgis L_2	15 mm
Galvutės ilgis L_1	55 mm
Kakliuko plotis L_4	12,9 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	11 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0702..
Bendras ilgis L	150 mm
Reguliuojamas kampas κ	72,5 laipsniai
Plokštelės dydis	7 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 27
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	19,5 mm
Laikiklio ISO kodas	E16M SVVCR/L07
Naudingasis gylis T	6 mm
Koto Ø D_s	16 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekimo gylis iki	8xD
Ašmenys	HM

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 27	269028 27
--	-----------