

Garant**Ištekinimo peilio laikiklis HM, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydis: 10/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261337 10/07
GTIN	4062406285579
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	12,5 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Galvutės ilgis L_1	32 mm
Kakliuko plotis L_4	6,8 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	8 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 27
Užspaudimo ilgis L_2	9 mm
Laikiklio ISO kodas	E10H SVVCR/L07
Reguliuojamas kampas κ	72,5 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0702..
Naudingasis gylis T	6 mm
Koto Ø D_s	10 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	8xD
Ašmenys	HM

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 27	269028 27
--	-----------