

**Garant****Ištekinimo plokštelės laikiklis HM, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:  
12/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261342 12/07
GTIN	4062406285623
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	15,5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0702..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 27
Laikiklio ISO kodas	E12K SV95CR/L07
Kakliuko plotis L <sub>4</sub>	9 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	11 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	40 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	9 mm
Naudingasis gylis T	6 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	8×D

Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

---

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 27	269028 27
--	-----------