

**Garant****Ištekinimo plokštelės laikiklis HM, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:  
16/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261342 16/07
GTIN	4062406285630
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L	150 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	11 mm
Kakliuko plotis L <sub>4</sub>	12,9 mm
Laikiklio ISO kodas	E16M SV95CR/L07
Plokštelės dydis	7 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	15 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	19,5 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 27
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0702..
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	55 mm
Naudingasis gylis T	8 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	8×D

Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

---

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 27	269028 27
--	-----------