

Garant**Ištekimo peilio laikiklis HM, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydis: 16/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261337 16/07
GTIN	4062406285593
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Reguliuojamas kampas κ	72,5 laipsniai
Kakliuko plotis L ₄	12,9 mm
Laikiklio ISO kodas	E16M SVVCR/L07
Galvutės ilgis L ₁	55 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	15 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 27
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0702..
Darbinės dalies ilgis L ₃	11 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	19,5 mm
Naudingasis gylis T	6 mm
Koto Ø D _s	16 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekimo gylis iki	8×D
Ašmenys	HM

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 27	269028 27
----------------------------------------------	-----------