

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis HM, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
10/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261342 10/07
GTIN	4062406285616
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Kakliuko plotis L_4	6,8 mm
Užspaudimo ilgis L_2	9 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Galvutės ilgis L_1	32 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0702..
Darbinės dalies ilgis L_3	7 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Laikiklio ISO kodas	E10H SV95CR/L07
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	12,5 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 27
Bendras ilgis L	100 mm
Naudingasis gylis T	5 mm
Koto Ø D_s	10 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	8xD

Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 27	269028 27
--	-----------