

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis HM, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
16/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261343 16/07
GTIN	4062406285678
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	E16M SV95CR/L07
Kakliuko plotis L_4	12,9 mm
Galvutės ilgis L_1	55 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	11 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0702..
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	19,5 mm
Užspaudimo ilgis L_2	15 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 27
Naudingasis gylis T	8 mm
Koto Ø D_s	16 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	8xD

Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 27	269028 27
--	-----------