

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis HM, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
10/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261343 10/07
GTIN	4062406285654
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	E10H SV95CR/L07
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 27
Plokštelės dydis	7 mm
Kakliuko plotis L ₄	6,8 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0702..
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	12,5 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	7 mm
Galvutės ilgis L ₁	32 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	9 mm
Naudingasis gylis T	5 mm
Koto Ø D _s	10 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	8×D

Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 27	269028 27
--	-----------