

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis HM, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
12/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261343 12/07
GTIN	4062406285661
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_3	9 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Kakliuko plotis L_4	9 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 27
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0702..
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Galvutės ilgis L_1	40 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Užspaudimo ilgis L_2	11 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	15,5 mm
Laikiklio ISO kodas	E12K SV95CR/L07
Naudingasis gylis T	6 mm
Koto $\varnothing D_s$	12 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	8xD

Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 27	269028 27
--	-----------