

**Garant**

**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis:  
10/07mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261356 10/07
GTIN	4062406285692
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L	100 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Kakliuko plotis L <sub>4</sub>	6,8 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	12,5 mm
Laikiklio ISO kodas	A10H SVXCR/L07
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	9 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	22 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 27
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	7 mm
Reguliuojamas kampas κ	113 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0702..
Naudingasis gylis T	3 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3×D

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

---

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 27	269028 27
--	-----------