

Garant

**Ištekimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis:
12/07mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261356 12/07
GTIN	4062406285708
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis L_1	36 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	15,5 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	9 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0702..
Laikiklio ISO kodas	A12K SVXCR/L07
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 27
Užspaudimo ilgis L_2	11 mm
Reguliuojamas kampas κ	113 laipsniai
Bendras ilgis L	125 mm
Naudingasis gylis T	3 mm
Koto Ø D_s	12 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 27	269028 27
--	-----------